

NOVATECH

ETX082X70-Ø17 HL75-B

EAN 4031582331936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Novatech

Тип Колело

Товароносимост при 3 км/ч 700 kg

Статичен Товароносимост 1400 kg

Температурен диапазон (минимален) -20 °C

Температурен диапазон (максимален) 60 °C

Общо тегло 1,004 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	82 mm
Ширина на Резба	70 mm
Диаметър на отворите Ос	17 mm
Дължина на центъра	75 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач А
Тип лагер	6303
Тип уплътнение	В
Подходящ за	jungheinrich_mic

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

