

LUMINA

AA25PJ1050B10 11X20 TFR

EAN 4031582399943



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Lumina
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
적재 용량 정적	80 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	58 mm
전체 너비	55 mm
전체 체중	0.085 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	10 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

하우징

재료	폴리프로필렌
Fork 외형	트윈 휠 하우징, 단힘
스위블 베어링	스텝, 회전
회전 반경	63 mm
회전 간섭	126 mm

피팅

피팅 유형	그립 링이 달린 스텝, 칼라
스텝 직경	11 mm

LUMINA

AA25PJI050B10 11X20 TFR

EAN 4031582399943



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

