ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

LUMINA

5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011

EAN 4031582338379



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Lumina
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	80 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	71.5 mm
Обща ширина	55 mm
Общо тегло	0.11 kg
Тип лице	Самолет

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Корпус на две КолелоВилкакупол
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Бял алуминий (подобен RAL9006)
Изместване	20 mm
Радиус на завъртане	66.5 mm
Интерференция при завъртане	133 mm
Диаметър на купол	23 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Цвят Резба	Графитно черно (RAL9011)
Цвят на Колело	Бял алуминий (RAL9006)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	10 mm
Диаметър на отворите Ос	0 mm
Дължина на центъра	0 mm
Ширина на тялото	10 mm
Твърдост на Резба (A)	90 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	10 mm

Награда за Дизайн Red Dot

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA


5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011

EAN 4031582338379

Номер на поръчката 00079115

Чертежи на продукта





Награда за Дизайн Red Dot

© Copyright 2026 TENTE International GmbH