INFORMAZIONI DI PRODOTTO

MONO

5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

EAN 4031582317138



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●○○
Rumore	●●●○○
Attrito	●●●○○
Resistenza alla corrosione	●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Mono
Tipo	Ruota girevole con freno semplice
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	70 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	140 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	104 mm
Larghezza complessiva	0 mm
Peso complessivo	0,14 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Poilammide
Forma della forcella	Chiuso
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Colore	Alluminio bianco (RAL9006)
Disassamento	34 mm
Raggio di piroettamento	105 mm
Ingombro di piroettamento	210 mm
Diametro cuffia superiore	0 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Colore battistrada	Nero grafite (RAL9011)
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Con parafili
Diametro	80 mm
Larghezza battistrada	24 mm
Asse diametro del foro	0 mm
Lunghezza mozzo	0 mm
Larghezza corpo	24 mm
Durezza del Battistrada (A)	90 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MONO

5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

EAN 4031582317138

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Disegni del prodotto

