

ALPHA STAINLESS

8477UOO125P30-11

EAN 4031582370249



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●●

Odolné vůči korozi ●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	150 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	300 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	155 mm
Celková hmotnost	0,994 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCNÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	40 mm
Průměr otáčení	242 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	11 mm

ALPHA STAINLESS

8477UOO125P30-11

EAN 4031582370249



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

