

# LINEA LIGHT

5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Linea light                      |
| Тип                                | Завъртане на Колело със Спирачка |
| Стандартен                         | EN12528 – мебелни коледа         |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 60 kg                            |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Не                               |
| Статичен Товароносимост            | 120 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C                            |
| Обща височина                      | 68 mm                            |
| Обща ширина                        | 46 mm                            |
| Общо тегло                         | 0.11 kg                          |

## ВИЛКА

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Материал на корпуса         | Полиамид            |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело |
| Въртящ се лагер             | Щифт, завъртане     |
| Радиус на завъртане         | 67 mm               |
| Интерференция при завъртане | 134 mm              |
| Диаметър на купол           | 23 mm               |

## КОЛЕЛО

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                           |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано           |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба  |
| Диаметър              | 65 mm                              |
| Ширина на Резба       | 13.9 mm                            |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                       |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Тип на фитинга            | Сляп отвор за фитинг B10 |
| Диаметър на отворите Болт | 10 mm                    |

Deutscher  
Дизайн  
ClubНаграда  
Interzumproduct  
design  
awardIF  
награда  
за  
Дизайн

# LINEA LIGHT



5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Deutscher  
Дизайн  
Club



Награда  
Interzum



IF  
награда  
за  
Дизайн