

ALPHA

3478ITP200P63

EAN 4031582380637
Broj porudžbine 00032644

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda | Alpha |
| Tip | Fiksni Tocak |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 350 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 150 kg |
| Statički Nosivost | 700 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 240 mm |
| Ukupna širina | 115 mm |
| Ukupna težina | 2,452 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | Aluminijum |
| materijal omotaca | Poliuretana, liveno |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Metalni |
| štيتnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 200 mm |
| Širina omotac | 50 mm |
| Širina tela | 50 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D |

KUCISTE

| | |
|----------------|---------------------|
| Materijal | Čelični list, težak |
| oblik viljuska | siroko |
| Boja | plavo cinkovano |

PRILAGODAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 140 mm |
| Širina ploče | 115 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |

ALPHA

3478ITP200P63

EAN 4031582380637
Broj porudžbine 00032644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

