

LUMINA

A523PJI050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582317343

Numărul de comandă 00071098



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nume produs | Lumina |
| Tip de carcasă | Rola pivotantă cu Frână intermitentă |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 80 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 61 mm |
| Lățime totală | 55 mm |
| Greutate totală | 0,105 kg |

ROATĂ

| | |
|---|------------------------------|
| Material pentru corp | Polipropilenă |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic |
| Lagăr | Rulment simplu cu tub Spacer |
| Axă | Rivrat |
| Benză de rulare | Gri trafic A (RAL7042) |
| Roată | Negru grafit (RAL9011) |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 50 mm |
| Benză de rulare | 8 mm |
| Diametrul găurii Axă | 0 mm |
| Lungime butuc | 0 mm |
| Lățimea corpului | 8 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |

FURCA

| | |
|------------------------|--|
| Material | Polipropilenă |
| FormăFurcă | Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac |
| Rulment pivotant | Tijă , pivotantă |
| Culoare | Negru grafit (RAL9011) |
| Offset | 20 mm |
| Raza de pivotare | 52 mm |
| Interferență pivotantă | 104 mm |
| Diametru cupolă | 38 mm |

RACORD

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Tip ajustare | Tijă cu inel de prindere, cu colier |
| Diametru Tijă | 11 mm |
| Lungime Tijă | 20 mm |

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

LUMINA

A523PJI050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582317343

Numărul de comandă 00071098



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

