



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	130 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	260 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	143 mm
Totale breedte	82 mm
Totaal gewicht	0,81 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	40 mm
Zwenk radius	109 mm
Uitzwenking	218 mm
Diameter koepel	52 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisie kogellager, roestvrij
Kleur loopvlak	Leigrijs (RAL7015)
Kleur Wiel	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Asgatdiameter	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	11 mm

