


SUPRATECH

PJP200X45-Ø12,2 HL60

EAN 4031582444209



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Supratech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	250 kg
Statický Nosnost	500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,24 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	45 mm
Průměr otvoru Šroub	12 mm
Délka poklice	60 mm
Tvrdost Běhoun (A)	65 Obuv A

SUPRATECH

PJP200X45-Ø12,2 HL60

EAN 4031582444209



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

