

LUMINA

A520POI042L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317268



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	30 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	60 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	49 mm
Stavební výška	38 mm
Celková hmotnost	0,03 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyprpylen
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva vidlice	Chrom
Vyosení	16 mm
Poloměr otáčení	39 mm
Průměr otáčení	78 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva Běhounu	Grafitově černá (RAL9011)
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	42 mm
Šířka Běhoun	6 mm
Šířka středu kola	6 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení	8 mm

LUMINA

A520POI042L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317268

Objednací číslo 00072826

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

