

# DURATECH

TOP 082X66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042  
Rendelési szám 00827823

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	82 mm
Futófelület szélessége	66 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	66 mm
Test szélessége	66 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágy típusa	6204

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	650 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	520 kg
Statikus teherbírás	1300 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,462 kg

# DURATECH

TOP 082X66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042

Rendelési szám 00827823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

