

## ELASTECH

IFP 160x50-Ø25

EAN 4031582319828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ● |
| Ishrana                | ● ● ● ● ● |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ● |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Elastech                     |
| Tip                            | Tocak                        |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 350 kg                       |
| Nosivost na 6 km/h             | 280 kg                       |
| Električni provod              | no                           |
| nerdjajuci                     | no                           |
| Statički Nosivost              | 700 kg                       |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 85 °C                        |
| Ukupna težina                  | 1.18 kg                      |

## TOCAK

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Tread hardness             | mekan                                      |
| Materijal za telo          | Aluminijum                                 |
| materijal omotaca          | Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj                   |
| Boja Tocak                 | Siva/ne-označavanje                        |
| stitnici omotaca           | Bez stražara                               |
| Prečnik                    | 160 mm                                     |
| Širina omotac              | 50 mm                                      |
| dimenzija rupa osovina     | 25 mm                                      |
| duzina glavnice            | 60 mm                                      |
| Širina tela                | 50 mm                                      |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 68 Šešelj A                                |

# ELASTECH


IFP 160x50-Ø25

EAN 4031582319828

Broj porudžbine 00830803  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# ELASTECH

IFP 160x50-Ø25

EAN 4031582319878

Broj porudžbine 00803803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.