

AGILA STAINLESS

7470PJO125P30-11

EAN 4031582349979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○ ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila stainless
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	Sí
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	160 mm
Àmplia general	60 mm
Pes total	0,6 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Inoxidable, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scaminto giratorio	Dues curses de ball
Color	Inoxidable
Desplaçament	41 mm
Scio de giro	103,5 mm
Sterferencia de giro	207 mm
Dome Dictel	60 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet lliis
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diàmetralització	125 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	11 mm
Col·lecció	Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.

AGILA STAINLESS

7470PJO125P30-11

EAN 4031582349979

Número de comanda 00036327

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

