INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●○○ |
| Zgomot de mișcare | ●●●●○ |
| Atriție | ●●●○○ |
| Rezistență la coroziune | ●●●○○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Agila |
| Tip | Rola fixă |
| Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 80 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
| Înălțime totală | 69 mm |
| Lățime totală | 35 mm |
| Greutate totală | 0,16 kg |

## FURCA

| | |
|---|---|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă | Larg |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Diametru cupolă | 27 mm |

## ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Tablă de oțel |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, fără marcaj |
| Lagăr | Rulment cu bile cu con |
| Roată | Pasivat în albastru |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 50 mm |
| Benză de rulare | 19 mm |
| Lățimea corpului | 19 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |

## RACORD

| | |
|---|---|
| Tip ajustare | Placă pătrată |
| Lungime placă | 55 mm |
| Lățimea plăcii | 55 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 38,5 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 44 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 38,5 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 44 mm |
| Diametru orificiu placă | 6,3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2478DIK050P41-55


EAN 4031582030037

Numărul de comandă 00003897

**Desene ale produsului**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH