

## LUMINA

6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011

EAN 4031582311365  
Bestelnummer 00074986

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Wielen met Lastafhankelijke rem
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	59 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,129 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Diameter Asgat	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	8 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

## BEHUIZING

Materiaal	Zink-die-casting / Aluminium
Vork Vorm	Dubbele WielBehuizing gesloten
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	20 mm
Zwenk radius	54 mm
Draaicirkel	108 mm
Diameter koepel	0 mm

## FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met gripriing, met kraag
Diameter stift	11 mm
Lengte stift	20 mm

# LUMINA

6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011

EAN 4031582311365  
Bestelnummer 00074986



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

