



图片可能与原产品不同

### 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

### 核心属性

产品名称	Zeta
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	800 kg
6 公里/小时的载重	640 kg
静态载重	1600 kg
温度范围 (最低)	-0.3333 ° C
总高	240 mm
总重量	3.708 kg

### 轮子

轮体材料	铝
	平面
胎面材料	聚氨酯, 铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A

### 支架

材料	钢板, 非常重
支架形状	宽, 加强的
旋转轴承	两个球座圈, 加强的型或不锈钢型
偏移量	55 mm
转向干涉	230 mm

### 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度 (最大)	105 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	11 mm

技术图纸

