

AGILA STAINLESS

7470PJO150P51

EAN 4031582350494



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila stainless
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Inoxidable	✓
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	183 mm
Pes total	0,805 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Inoxidable, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	45 mm
Scio de giro	120 mm
Sterferencia de giro	240 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	95 mm
Placa ampla	70 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	50 mm
Placa de diàmetre	11 mm

AGILA STAINLESS

7470PJO150P51

EAN 4031582350494



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

