

# AGILA

2470PIO100P30-13

EAN 4031582365030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	60 kg
Statički Nosivost	120 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	135 mm
Ukupna težina	0,552 kg

## TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	klizni lezaj
štitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	100 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

## KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
ofset	38 mm
okretni radijus	88 mm
Otpor okretanju	176 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	13 mm
Savet	Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.

# AGILA

2470PIO100P30-13

EAN 4031582365030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

