

## NOVATECH

FTX140x50-Ø20 HL55-A

EAN 4031582339963



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○ ○

## PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Kravesība pie 3 km/h	630 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravesība	1260 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	2,47 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Sigillato
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	140 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	55 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Gultņa veids	6006 2RS
Blīvējuma veids	A
Piemērots	bt_linde

Product Drawings

