

STYLEA

5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

EAN 4031582335996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ● ○ |
| Atriție | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nume produs | Stylea |
| Tip | Rola pivotantă |
| Standard | EN12528 - Role pentru mobilier |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 50 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 100 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 89 mm |
| Lățime totală | 54 mm |
| Greutate totală | 0,15 kg |

FURCA

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Materialul de construcție | Poliamidă |
| FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant | Tijă , pivotantă |
| Culoare | Aluminiu alb (similar RAL9006) |
| Offset | 38 mm |
| Raza de pivotare | 62 mm |
| Interferență pivotantă | 124 mm |
| Diametru cupolă | 20 mm |

ROATĂ

| | |
|---|--------------------------------|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic |
| Lagăr | Rulment simplu cu tub Spacer |
| Axă | Rivrat |
| Benză de rulare | 8 mm |
| Roată | Aluminiu alb (similar RAL9006) |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 75 mm |
| Diametrul găurii Axă | 0 mm |
| Lungime butuc | 0 mm |
| Lățimea corpului | 8 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |

RACORD

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Tip ajustare | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
| Diametrul găurii Șurub | 11 mm |

STYLEA

5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

EAN 4031582335996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

