

# GALEA

5077PJH100P60-90X70

EAN 4031582367881



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

## 核心属性

产品名称	Galea
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	138 mm
总重量	0.481 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	30 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

## 支架

材料	聚酰胺
支架形状	已关闭
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	40 mm
转向干涉	205 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	90 mm
上板宽	70 mm
上板孔长度 (最小)	60 mm
上板孔长度 (最大)	70 mm
上板孔宽度 (最小)	50 mm
上板孔宽度 (最大)	55 mm
上板孔直径	8 mm

产品信息

# GALEA

5077PJH100P60-90X70

EAN 4031582367881



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

---

