

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Numero d'ordine 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Non definito
	morbido
Materiale del battistrada	Polipropilene, morbido
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	63 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Elastech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	160 kg
Portata statica	320 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,387 kg

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383
Numero d'ordine 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

