

## DURATECH

TOP 150x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid, nehéz            |
| Futófelület anyaga           | Kerékkel megegyező         |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó    |
| Kerék színe                  | Természetes fehér          |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 150 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                      |
| Tengely furat átmérője       | 20 mm                      |
| Kerékagy hossza              | 60 mm                      |
| Test szélessége              | 50 mm                      |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D                 |
| Csapágó típusa               | 6204                       |

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ○ ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ● |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Duratech                    |
| Ház típusa                        | Kerék                       |
| Standard                          | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 960 kg                      |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 800 kg                      |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 1600 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                       |
| Összsúly                          | 1 kg                        |

# DURATECH


TOP 150x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322699

Rendelési szám 00801045  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




TERMÉKINFORMÁCIÓK

# DURATECH

TOP 150x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322699

Rendelési szám: 08011945



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.