INFORMACIJE O PROIZVODU

BASETECH

POO100x36-Ø12

EAN 4031582418989



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●●●
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Basetech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	160 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	320 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0.11 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	100 mm
Širina omotac	36 mm
dimenzija rupa osovina	12 mm
duzina glavcine	44.4 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POO100x36-Ø12

EAN 4031582418989

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH