

AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila twin
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņa bremzi
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	70 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	140 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	69 mm
Kopējais platums	57 mm
Kopējais svars	0,24 kg

KRONŠTEINIS

Mājoķļa materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	25 mm
Pagrieziena rādiuss	77 mm
Grozāms savienojums	155 mm
Kupola diametrs	53 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūtnis	Cuscinetto piano
Ritenis krāsa	Pelēks šiferis (RAL7015)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	20 mm
Korpusa platums	20 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	11 mm

AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844

Pasūtījuma numurs 00030579
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

