INFORMACE O PRODUKTU

MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Polyuretan, Napěněný
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Černá
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Průměr otvoru pro Šroub	8 mm
Délka náboje	60 mm
Šířka středu kola	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	70 Shore A

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●●○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Maxtech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,4 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

Objednací číslo 00005569

Výkresy produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH