ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

AGILA CARE

2474PJO150R26-28S45 4xM8

EAN 4031582301601



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila care
Тип	Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	188 mm
Загальна вага	1,02 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	45 mm
Радіус повороту	120 mm
Поворотне з’єднання	240 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	150 mm
Протектор	32 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю
Діаметр Болт	28 mm
Довжина Болт	96 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA CARE

2474PJO150R26-28S45 4xM8

EAN 4031582301601

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH