

# NOVATECH

RK.ETP085X90-Ø47X14

EAN 4031582329001



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Novatech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	800 kg
6km/h에서의 적재 용량	640 kg
정지 중 하중용량	1600 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	1.156 kg

## 휠

차체 재질	정의되지 않음
트레드 재질	폴리프로필렌, 소프트
직경	85 mm
트레드 폭	90 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D
볼 베어링 직경	47 mm
볼 베어링 폭	14 mm

# NOVATECH

RK.ETP085X90-Ø47X14

EAN 4031582329001



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

