

INTEGRAL

2040UAX200R05-28 9002 W

EAN 4031582300147

Numărul de comandă 00030456



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nume produs | Integral |
| Tip | Rola pivotantă |
| Standard | EN12531 - Roți pentru paturi de spital |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 150 kg |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 150 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 450 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 229 mm |
| Lățime totală | 70 mm |
| Greutate totală | 1,554 kg |
| Certificare | Testat și monitorizat de către TÜV Süd |

ROATĂ

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie, Sigilat |
| Benză de rulare | Gri ardezie (RAL7015) |
| Roată | Gri ardezie (RAL7015) |
| Protecție pentru filet | Protecție integrată a filetului |
| Diametru | 200 mm |
| Benză de rulare | 35 mm |
| Lățimea corpului | 35 mm |
| Duritatea benzii de rulare (D) | 59 malul D |

FURCA

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Material | Tablă de oțel, medie |
| Formă Furcă | Închis |
| Rulment pivotant | Rulment cu bile de precizie |
| Culoare | Alb gri (RAL9002) |
| Offset | 60 mm |
| Raza de pivotare | 160 mm |
| Interferență pivotantă | 320 mm |
| Diametru cupolă | 70 mm |

RACORD

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tip ajustare | Tijă solidă, rotundă |
| Diametru Șurub | 28 mm |
| Lungime Șurub | 45 mm |
| Poziția filetului Șurub | 19 mm |
| Cantitate orificii de montare Șurub | 2 |
| Indiciu | Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. |

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Lavabil conform AK-BWA



Premiul pentru Design IF



Premiul pentru Design Red Dot

INTEGRAL

2040UAX200R05-28 9002 W



EAN 4031582300147

Numărul de comandă 00030456



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE



Premiul pentru Design IF



Premiul pentru Design Red Dot