

AGILA

2470PJP075R07-Ø31-35

EAN 4031582325195



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	75 kg
Statický Nosnost	150 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	103 mm

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrém
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	24 mm
Radius otočení	61,5 mm
Otočné rušení	123 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Syntetický expandér, kulatý
Expandér (minimální)	31 mm
Expandér (maximální)	35 mm
Rada	Při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky.

AGILA

2470PJP075R07-Ø31-35

EAN 4031582325195



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

