

# AGILA TWIN

2975UAP050P30-10,3

EAN 4031582439540



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Nom del producte           | Agila twin                         |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 70 kg                              |
| Conducció elèctrica        | No                                 |
| Inoxidable                 | No                                 |
| Tracidad de carga estàtica | 140 kg                             |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                             |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                              |
| Alçada total               | 69 mm                              |
| Pes total                  | 0,24 kg                            |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda    |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Desplaçament         | 25 mm               |
| Scio de giro         | 77 mm               |
| Sterferencia de giro | 155 mm              |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida                     |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat           |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles        |
| Diametralització                    | 50 mm                         |
| Banda de rodadura ample             | 19 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                    |

## FITACIÓ

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Tipus de Fitting        | Forat per a cargol |
| Pern Diàmetre del forat | 10,3 mm            |

# AGILA TWIN

2975UAP050P30-10,3

EAN 4031582439540



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

