

LEVINA

5377PJP125P30-11 7001/3000

EAN 4031582368758



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Levina
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	0,58 kg
Teljes szélesség	59 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Keskeny
Forgócsapág	Kétsoros golyó
Szín	Ezüstsürke (RAL7001)
Ellensúlyoz	38 mm
Körbeforgás	201 mm
Kupola átmérője	59 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Kerék színe	Ezüstsürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	11 mm

Universal
Design
AwardDeutscher
Designer
Club

LEVINA

5377PJP125P30-11 7001/3000


EAN 4031582368758

Rendelési szám 00037406

Termékrajzok



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Universal
Design
Award



Deutscher
Designer
Club