

# ZETA

4680UOO200P63

EAN 4031582307894  
Bestelnummer 00805471



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Zeta                          |
| Type                         | Zwenkwiel                     |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 800 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 640 kg                        |
| Statisch Draagvermogen       | 1600 kg                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -30 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                         |
| Totale hoogte                | 240 mm                        |
| Totale breedte               | 96 mm                         |
| Totaal gewicht               | 3,044 kg                      |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide               |
| Materiaal loopvlak            | Identiek met wielkern   |
| Lager                         | Glijlager               |
| As                            | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel                    | Natuurlijk wit          |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes      |
| Diameter                      | 200 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                   |
| Breedte wielkern              | 50 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D              |

## VORK

|                 |   |
|-----------------|---|
| Materiaal       | Staalplaat, zeer zwaar                          |
| Vork Vorm       | Breed, versterkt                                |
| Zwenklager      | Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd                              |
| Offset          | 55 mm   |
| Zwenk radius    | 155 mm  |
| Uitzwenking     | 310 mm  |
| Diameter koepel | 96 mm   |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 137 mm             |
| Breedte plaat                      | 105 mm             |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm              |

# ZETA

4680UOO200P63

EAN 4031582307894  
Bestelnummer 00805471



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

