

# NOVATECH

FTP200X80-Ø25 HL92

EAN 4031582419061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ● ○

Hałas ruchowy ● ● ● ● ○

Odejście ● ● ● ● ○

Odporność na korozję ● ● ● ● ○

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Novatech                           |
| Typ                            | Koło                               |
| Standardowy                    | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
| Nośność przy 4 km/h            | 1680 kg                            |
| Nośność przy 6 km/h            | 1400 kg                            |
| Nośność statyczne              | 3360 kg                            |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                             |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                              |
| Waga całkowita                 | 7,056 kg                           |

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Żeliwo                     |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane       |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu            |
| Średnica             | 200 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 80 mm                      |
| Średnica otworu Oś   | 25 mm                      |
| Długość piasty       | 92 mm                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                 |

## RYSUNKI TECHNICZNE

