

COMPACTA

1438PVH065P60-75x60

EAN 3700001796762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Type	Vast Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	85 mm
Totaal gewicht	0,14 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, licht
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lagering	Glijlager
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	85 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	75 mm
Breedte plaat	60 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	55 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	40 mm
Diameter plaatgat	7 mm