

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

订单号 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Alpha light
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	120 kg
静态载重	240 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	83 mm
总宽度	65 mm
总重量	0.401 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	无螺纹护罩
直径	65 mm
胎面宽度	30 mm
轮体宽度	30 mm
胎面硬度 (D)	65 肖氏 D

支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	单滚珠座圈
颜色	蓝色钝化
偏移量	22 mm
旋转半径	54.5 mm
转向干涉	109 mm
圆顶直径	65 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	95 mm
上板宽	70 mm
上板孔长度 (最小)	45 mm
上板孔长度 (最大)	52 mm
上板孔宽度 (最小)	66.5 mm
上板孔宽度 (最大)	77 mm
上板孔直径	8 mm

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339
订单号 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

