

LINEA

5940UAP125R05-22 RAL7001

EAN 4031582350715

Pasūtījuma numurs 00770132



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ● ●
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea
Korpuse tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	110 kg
Statiskā kravnesība	220 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	143 mm
Kopējais platums	82 mm
Kopējais svars	0,941 kg

RITENIS

Korpuse materiāls	Poliāmīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gultnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Protektors krāsa	Pelēks šiferis (RAL7015)
Ritenis krāsa	Pelēks šiferis (RAL7015)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	20 mm
Korpuse platums	20 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliāmīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gultnis	Precizijas lodīšu gultnis
Krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	109 mm
Grozāms savienojums	218 mm
Kupola diametrs	52 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	22 mm
Skrūves garums	40 mm

Vācijas
dizaineru klubs

Interzum balva

«IF
Design» balva

LINEA

5940UAP125R05-22 RAL7001

EAN 4031582350715

Pasūtījuma numurs 00770132



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

