

DURATECH HEAT

W00075x25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech heat
Tipo	Roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	75 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	150 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	200 °C

RODA

Material do centro da roda	Termoplásticos sintéticos, resistente ao calor
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	25 mm
Diâmetro do furo do eixo	8 mm
Comprimento do cubo	26,5 mm

DURATECH HEAT

W00075x25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

