

AGILA CARE

2476PJP150R36-32S30 D 4XM6

EAN 4031582301847

Numero d'ordine 00030019



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila care
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con freno totale centralizzato
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	188 mm
Larghezza complessiva	60 mm
Peso complessivo	1,069 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Con parafili
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Larghezza corpo	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	45 mm
Raggio di piroettamento	120 mm
Ingombro di piroettamento	240 mm
Diametro cuffia superiore	60 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Diametro bullone	32 mm
Lunghezza bullone	51 mm
Posizione della filettatura del bullone	7 mm
Numero fori di fissaggio	4

AGILA CARE

2476PJP150R36-32S30 D 4XM6

EAN 4031582301847

Numero d'ordine 00030019



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

