

## LINEA

5947UAP150P30-13

EAN 4031582408454



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	130 kg
Statikus teherbírás	260 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	170 mm
Teljes szélesség	89 mm
Összsúly	1,25 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	22 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A

## VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágy	Precíziós golyóscsapágy
Ellensúlyoz	52 mm
Körbeforgás	156 mm
Körbeforgás	312 mm
Kupola átmérője	56 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	13 mm

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF  
Design  
Award

## MŰSZAKI RAJZOK

