제품 정보

LUMINA

5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011

EAN 4031582335545



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●●○

핵심 속성

제품명	Lumina
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	80 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	71.5 mm
전체 너비	55 mm
전체 체중	0.1 kg
얼굴형	에어로플레인

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징 , 닫힘, 돔 포함
스위블 베어링	스템 , 회전
색상	흰색 알루미늄(유사 RAL9006)
오프셋	20 mm
회전 반경	66.5 mm
회전 간섭	133 mm
돔 직경	23 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
트레드 색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
휠 색상	흰색 알루미늄(유사 RAL9006)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	10 mm
차축 홀 직경	0 mm
허브 길이	0 mm
차체 너비	10 mm
트레드의 경도(A)	90 Shore A

피팅

피팅 유형	B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경	10 mm

레드닷 디자인 어워드

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA


5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011

EAN 4031582335545

주문 번호 00078991

제품 도면





레드닷 디자인 어워드

© Copyright 2026 TENTE International GmbH