

# AGILA

2477UAP125R47-32-35

EAN 4031582327236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Agila                                       |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв                  |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                                      |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                                       |
| Загальна висота                    | 163 mm                                      |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                        |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний         |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 125 mm                          |
| Протектор               | 32 mm                           |
| Твердість Протектор (D) | 40 Прибережна D                 |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Офсет (Зсув)        | 41 mm                   |
| Радіус повороту     | 131 mm                  |
| Поворотне з'єднання | 262 mm                  |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Тип налаштування                    | Синтетичний експандер, квадрат                                   |
| Розширювальний фітинг (мінімум)     | 32 mm  |
| Розширювальний фітинг (максимальне) | 35 mm  |
| Підказка                            | Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки. |

# AGILA

2477UAP125R47-32-35

EAN 4031582327236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

