

PURETECH

DVR080X30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ● ● ● ○ ○

Kustības troksnis ● ● ● ○ ○

Nodilums ● ● ○ ○ ○

Korozijas izturīgs ● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	70 kg
Statiskā kravnēsība	140 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,234 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	80 mm
Protektora platums	30 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Protektora cietība (A)	85 Krasts A

PURETECH

DVR080X30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

