

BASETECH

POR080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320763



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Basetech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	125 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	250 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.1 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滚柱轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	80 mm
胎面宽度	34 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44.4 mm
胎面硬度 (D)	65 肖氏 D

