

DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680

Numer zamówienia 10000776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	500 kg
Nośność statyczne	1000 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,57 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko walcowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	150 mm
Szerokość Bieżnia	46 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	58 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680

Numer zamówienia 10000776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

