

# GALEA

5071PIO100P52

EAN 4031582399745



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Galea
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	60 kg
Statická Nosnost	120 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	141 mm
Stavební výška	66 mm
Celková hmotnost	0,522 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vídlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	40 mm
Poloměr otáčení	128 mm
Průměr otáčení	256 mm
Poloměr otáčení	59 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková dlahu, rozstup mezi Díra na šroub šroubů USA
Délka plotny	95 mm
Šířka plotny	70 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	44,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	52 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	72 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	76 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

# GALEA

5071PIO100P52

EAN 4031582399745



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

