

## GALEA

5077PJH100P30-10

EAN 4031582378993



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Galea                       |
| Ház típusa                        | Totálfékes görgő            |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 100 kg                      |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 139 mm                      |
| Teljes szélesség                  | 66 mm                       |
| Összsúly                          | 0,459 kg                    |

## KERÉK

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén           |
| Futófelület anyaga           | Termoplasztikus gumi   |
| Csapágy                      | Siklócsapágy           |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel |
| Átmérő                       | 100 mm                 |
| Futófelület szélessége       | 30 mm                  |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A             |

## VÁZ

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Anyag           | Poliamid       |
| Villa alakja    | Zárt           |
| Forgócsapágy    | Kétsoros golyó |
| Ellensúlyoz     | 40 mm          |
| Körbeforgás     | 128 mm         |
| Körbeforgás     | 256 mm         |
| Kupola átmérője | 59 mm          |

## SZERELVÉNY

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Szerelvény típusa     | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 10 mm       |

# GALEA

5077PJH100P30-10

EAN 4031582378993



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

