

# LINEA

594CXSC125P30-13 RAL9002

EAN 4031582398564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● ● |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○   |
| 损耗   | ● ● ● ● ○   |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○   |

## 核心属性

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 产品名称      | Linea           |
| 外壳类型      | 带组合锁的旋转脚轮       |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮  |
| 3 km/h的载重 | 130 kg          |
| 导电        | ✓               |
| 不锈        | ✓               |
| 静态载重      | 260 kg          |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C         |
| 最高温度范围    | 60 ° C          |
| 总高        | 143 mm          |
| 总宽度       | 82 mm           |
| 总重量       | 0.975 kg        |
| 认证        | 经 TÜV Süd 测试和监测 |

## 轮子

|          |             |
|----------|-------------|
| 轮体材料     | 聚酰胺, 导电     |
| 胎面材料     | 聚氨酯, 注塑, 导电 |
| 轴承       | 精密滚珠轴承, 不锈钢 |
| 侧盖       | 带螺纹防护装置     |
| 直径       | 125 mm      |
| 胎面宽度     | 20 mm       |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A      |

## 支架

|      |               |
|------|---------------|
| 材料   | 聚酰胺           |
| 支架形状 | 双轮子支架         |
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承        |
| 颜色   | 灰白色 (RAL9002) |
| 偏移量  | 40 mm         |
| 旋转半径 | 129 mm        |
| 转向干涉 | 258 mm        |
| 圆顶直径 | 52 mm         |

## 固定件

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 固定件类型 | 螺栓孔                     |
| 螺栓孔直径 | 13 mm                   |
| 提示    | 可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。 |



德国设计师俱乐部 (DDC)



Interzum 奖



iF 设计奖

## 技术图纸

