

AGILA

2477PJP125R07-Ø31-35

EAN 4031582326895



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	163 mm
Загальна вага	1,024 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	125 mm
Протектор	32 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	41 mm
Радіус повороту	131 mm
Поворотне з'єднання	262 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Синтетичний експандер, круглий
Розширювальний фітинг (мінімум)	31 mm
Розширювальний фітинг (максимальне)	35 mm
Підказка	Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.

AGILA

2477PJP125R07-Ø31-35

EAN 4031582326895



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

